

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.293.2000.31

HSK-K-Flex

Staat: 28.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.293.2000.31 - HSK-K-Flex

Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming



Funcities

Bestelnr.	SZ 1.293.2000.31
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met flexibele bescherming
Materiaal	Polyamide Dichtring: NBR
Kleur	Lichtgrijs RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K met extra O-ring
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee

Functies

Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	15 mm
Leveringseenheid	20 st.
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878417515
ECLASS 8.0	27149109