

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 1.309.2013.51 HSK-M-W

Staat: 14.09.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 1.309.2013.51 - HSK-M-W

Standaard kabelwartels van messing met haakse uitgang

## Functies

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SK 1.309.2013.51                                                                         |
| Uitvoering                          | Knie 90 graden                                                                           |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing met haakse uitgang                                    |
| Materiaal                           | Zinkspuitwerk<br>Messing<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)                                                                         |
| Kleur                               | Overige                                                                                  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68                                                                                    |
| Sleutelwijdte                       | 25 mm                                                                                    |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                                                                     |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                                      |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                                                      |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                                      |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                                                       |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                                      |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                                      |
| Slagvast                            | Ja                                                                                       |
| Met contraoer                       | Nee                                                                                      |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                                                      |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 6 mm                                                                 |

# Functies

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte        | 6 mm            |
| Leveringseenheid          | 5 st.           |
| Douanetariefnummer        | 79070000        |
| EAN                       | 4033878418970   |
| ECLASS 8.0                | 27149109        |