

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.313.1301.15 HSK-W

Staat: 15.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.313.1301.15 - HSK-W

Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang



## Functies

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr.                           | SZ 1.313.1301.15  |
| Uitvoering                          | Knie 90 graden  |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang |
| Materiaal                           | Polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR              |
| Kleur                               | Zwart<br>RAL 9005                                       |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68   |
| Sleutelwijdte                       | 24 mm   |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen  |
| Buigradius (max.)                   | Nee   |
| Explosie geteste uitvoering         | Nee   |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee   |
| Halogeen vrij                       | Ja  |
| Glasvezel versterkt                 | Nee   |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee   |
| Slagvast                            | Ja  |

# Funcities

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Met contraoer             | Nee   |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee   |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 9 mm  |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C   |
| Opslagtemperatuurbereik   | -40 °C  |
| Schroefdraadlengte        | 9 mm  |
| Leveringseenheid          | 25 st.  |
| Douanetariefnummer        | 85389099  |
| ECLASS 8.0                | 27149109  |
| Product omschrijving      | Hoekwartel HSK-W, PG, PG 13,5, klembereik 5 - 9, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |