

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.314.0901.14 HSK-W-Flex

Staat: 06.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.314.0901.14 - HSK-W-Flex

Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang en flexibele bescherming



## Funcities

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | SZ 1.314.0901.14   |
| Uitvoering                          | Knie 90 graden   |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang en flexibele bescherming |
| Materiaal                           | Polyamide<br>Dichtring: NBR  |
| Kleur                               | Zwart<br>RAL 9005  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68  |
| Sleutelwijdte                       | 19 mm  |
| Voor explosie veilige zone gas      | 1,2,   |
| Buigradius (max.)                   | Nee  |
| Explosie geteste uitvoering         | Ja   |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee  |
| Halogeen vrij                       | Ja   |
| Glasvezel versterkt                 | Nee  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee  |
| Slagvast                            | Ja   |

# Funcities

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Met contraoer             | Nee   |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee   |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 8 mm  |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C   |
| Schroefdraadlengte        | 8 mm  |
| Leveringseenheid          | 20 st.  |
| Douanetariefnummer        | 85389099  |
| ECLASS 8.0                | 27149109  |
| Product omschrijving      | Hoekwartel HSK-W-Flex, PG, PG 9, klembereik 4 - 8, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |