

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.314.2000.51 HSK-W-Flex

Staat: 23.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.314.2000.51 - HSK-W-Flex

Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang en flexibele bescherming



## Functies

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.314.2000.51                                                                 |
| Uitvoering                          | Knie 90 graden                                                                   |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang en flexibele bescherming |
| Materiaal                           | Polyamide<br>Dichtring: NBR                                                      |
| Kleur                               | Lichtgrijs<br>RAL 7035                                                           |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68                                                                            |
| Spoed schroefdraad                  | 1,5 mm                                                                           |
| Sleutelwijdte                       | 24 mm                                                                            |
| Voor explosieveilige zone gas       | 1,2,                                                                             |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                              |
| Explosiegeteste uitvoering          | Ja                                                                               |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                              |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                                               |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                              |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                              |

# Functies

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Slagvast                  | Ja                       |
| Met contraoer             | Nee                      |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee                      |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 9 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C          |
| Schroefdraadlengte        | 9 mm                     |
| Leveringseenheid          | 20 st.                   |
| Douanetariefnummer        | 85389099                 |
| EAN                       | 4033878420256            |
| ECLASS 8.0                | 27149109                 |