

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.315.3401.70 90° Snap Elbow

Staat: 31.10.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.315.3401.70 - 90° Snap Elbow

Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren

Functies

Bestelnr.	SZ 1.315.3401.70
Uitvoering	Knie 90 graden
Product omschrijving	Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren
Materiaal	Polyamide O-ring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Draadmaat NPT	3/4"
Sleutelwijdte	33 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...80 °C

Functies

Schroefdraadlengte	13 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	39269097
EAN	4033878420690