

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.315.3800.70 90° Snap Elbow

Staat: 17.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.315.3800.70 - 90° Snap Elbow

Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren

## Functies

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.315.3800.70                            |
| Uitvoering                          | Knie 90 graden                              |
| Product omschrijving                | Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren |
| Materiaal                           | Polyamide<br>O-ring: NBR                    |
| Kleur                               | Lichtgrijs<br>RAL 7035                      |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68                                       |
| Draadmaat NPT                       | 3/8"                                        |
| Sleutelwijdte                       | 19 mm                                       |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                        |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                         |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                         |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                         |
| Halogeenvrij                        | Ja                                          |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                         |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                         |
| Slagvast                            | Ja                                          |
| Met contraoer                       | Nee                                         |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                         |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 15 mm                   |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -20 °C...80 °C                              |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Schroefdraadlengte | 15 mm         |
| Leveringseenheid   | 25 st.        |
| Douanetariefnummer | 39269097      |
| EAN                | 4033878420706 |