

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.316.2000.50 90° Snap Elbow

Staat: 02.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.316.2000.50 - 90° Snap Elbow

Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren

Functies

Bestelnr.	SZ 1.316.2000.50
Uitvoering	Knie 90 graden
Product omschrijving	Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren
Materiaal	Polyamide O-ring: NBR
Kleur	Lichtgrijs RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...80 °C

Functies

Schroefdraadlengte	9 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	39269097
Product omschrijving	Snapknie, M20x1,5, polyamide, grijs
