Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.325.4800.19
Thread Seal Ring PE

Staat: 13.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.325.4800.19 - Thread Seal Ring PE

O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik

Functies

Bestelnr.	SZ 1.325.4800.19
Product omschrijving	O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik
Materiaal	polyethyleen
Binnendiameter	59,3 mm
Outer diameter	69 mm
Voor PG	48
Materiaaldikte	2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-30 °C...70 °C
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	39269097
Product omschrijving	Dichtring PE, PG, PG 48, 59,3 x 2 mm, temp.bereik -30 - 70

© Rittal 2026