

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.590.1101.14 HSK-KE/KR

Staat: 15.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.590.1101.14 - HSK-KE/KR

Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.590.1101.14
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik
Materiaal	Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) met extra O-ring IP 69K met extra O-ring
Sleutelwijdte	24 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraad lengte	8 mm
Leveringseenheid	50 st.

# Funcities

---

Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-KE zwart PG11, voor kabel 6-12 mm, polyamide

---