

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.591.0901.15 HSK-KE/KR

Staat: 28.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.591.0901.15 - HSK-KE/KR

Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik

Functies

Bestelnr.	SZ 1.591.0901.15
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik
Materiaal	Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) met extra O-ring IP 69K met extra O-ring
Sleutelwijdte	19 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabel koppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraad lengte	8 mm
Leveringseenheid	50 st.

Functies

Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878427149
ECLASS 8.0	27149109