

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.591.2100.15 HSK-KE/KR

Staat: 16.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.591.2100.15 - HSK-KE/KR

Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik

## Functies

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                            | SZ 1.591.2100.15                                             |
| Uitvoering                           | recht                                                        |
| Product omschrijving                 | Standaard kabelwartels van kunststof met variabel klembereik |
| Materiaal                            | Polyamide V0 conform UL 94<br>Dichtring: NBR                 |
| Kleur                                | Lichtgrijs<br>RAL 7035                                       |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring<br>IP 69K met extra O-ring   |
| Sleutelwijdte                        | 33 mm                                                        |
| Voor explosie veilige zone gas       | Geen                                                         |
| Buigradius (max.)                    | Nee                                                          |
| Explosie geteste uitvoering          | Nee                                                          |
| Vlakkabel koppeling                  | Nee                                                          |
| Halogeen vrij                        | Ja                                                           |
| Glasvezel versterkt                  | Nee                                                          |
| Meervoudig dichtings inzetstuk       | Nee                                                          |
| Met contra moer                      | Nee                                                          |
| Deelbare koppeling/wartel            | Nee                                                          |
| Afmetingen                           | Schroefdraad lengte: 11 mm                                   |
| Bedrijfstemperatuurbereik            | -40 °C...100 °C                                              |
| Schroefdraad lengte                  | 11 mm                                                        |
| Leveringseenheid                     | 50 st.                                                       |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878427286 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |