

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.597.1203.71

HSK-K-MULTI

Staat: 04.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.597.1203.71 - HSK-K-MULTI

Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk



Funcities

Bestelnr.	SZ 1.597.1203.71
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk
Materiaal	Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: Elastomeer
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) met extra O-ring
Draadmaat NPT	1/2"
Sleutelwijdte	24 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Montage-instructie	IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

Functies

Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	13 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-MULTI, NPT, 1/2" NPT, aantal boringen 2 x 5, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100