

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.597.1303.01 HSK-K-MULTI

Staat: 12.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.597.1303.01 - HSK-K-MULTI

Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk



## Funcities

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bestelnr.                            | SZ 1.597.1303.01                                    |
| Uitvoering                           | recht                                               |
| Product omschrijving                 | Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk      |
| Materiaal                            | Polyamide V0 conform UL 94<br>Dichtring: Elastomeer |
| Kleur                                | Zwart<br>RAL 9005                                   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring                     |
| Sleutelwijdte                        | 24 mm                                               |
| Voor explosieveilige zone gas        | Geen                                                |
| Montage-instructie                   | IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen      |
| Buigradius (max.)                    | Nee                                                 |
| Explosiegeteste uitvoering           | Nee                                                 |
| Vlakkabelkoppeling                   | Nee                                                 |
| Halogeenvrij                         | Ja                                                  |
| Glasvezel versterkt                  | Nee                                                 |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk        | Nee                                                 |
| Slagvast                             | Ja                                                  |

# Funcities

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Met contraoer             | Nee                      |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee                      |
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 9 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C          |
| Schroefdraadlengte        | 9 mm                     |
| Leveringseenheid          | 50 st.                   |
| Douanetariefnummer        | 85389099                 |
| EAN                       | 4033878005767            |
| ECLASS 8.0                | 27149109                 |