

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.597.1605.01 HSK-K-MULTI

Staat: 22.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.597.1605.01 - HSK-K-MULTI

Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk



Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.597.1605.01 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk |
| Materiaal | Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: Elastomeer |
| Kleur | Zwart RAL 9005 |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar) met extra O-ring |
| Sleutelwijdte | 27 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | Geen |
| Montage-instructie | IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeen vrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |

Functies

| | |
|---------------------------|--|
| Met contraoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 10 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 10 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-K-MULTI, PG, PG 16, aantal boringen 2 x 6, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |