Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.597.3400.71

HSK-K-MULTI

Staat: 30.10.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.597.3400.71 - HSK-K-MULTI

Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk



Functies

Bestelnr.	SZ 1.597.3400.71
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van kunststof met multi-inzetstuk
Materiaal	Polyamide V0 conform UL 94 Dichtring: Elastomeer
Kleur	Zwart RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) met extra O-ring
Draadmaat NPT	3/4"
Sleutelwijdte	33 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Montage-instructie	IP 68 bij optimale bezetting van alle boringen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee

© Rittal 2026

Functies

Slagvast	Ja
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 14 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	14 mm
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-MULTI, NPT, 3/4" NPT, aantal boringen 4 x 6, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

© Rittal 2026