

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.609.1300.60

## HSK-M

Staat: 19.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.609.1300.60 - HSK-M

Standaard kabelwartels van messing



## Funcities

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.609.1300.60                                         |
| Uitvoering                          | recht                                                    |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing                       |
| Materiaal                           | Messing<br>Dichtring: NBR<br>Kleminzetstuk van polyamide |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)                                         |
| Kleur                               | Overige                                                  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                 |
| Sleutelwijdte                       | 22 mm                                                    |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen                                                     |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                      |
| Explosie geteste uitvoering         | Nee                                                      |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                       |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                      |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                      |
| Slagvast                            | Ja                                                       |
| Met contra moer                     | Nee                                                      |

# Funcities

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 10 mm                                                                      |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C                                                                                |
| Schroefdraadlengte        | 10 mm                                                                                          |
| Leveringseenheid          | 50 st.                                                                                         |
| Douanetariefnummer        | 85389099                                                                                       |
| ECLASS 8.0                | 27149109                                                                                       |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-M PG13,5 lang schroefdraad, voor kabel 6-12 mm, messing vernikkelt, met O-ring |