Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.609.1600.60

# HSK-M

Staat: 20.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

# SZ 1.609.1600.60 - HSK-M

Standaard kabelwartels van messing



## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.609.1600.60 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van messing |
| Materiaal | Messing<br>Dichtring: NBR<br>Kleminzetstuk van polyamide |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K |
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contramoer | Nee |

# Functies

| | |
|---|---|
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 10 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 10 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-M PG16 lang schroefdraad, voor kabel 10-14 mm, messing vernikkelt, met O-ring |

© Rittal 2026