Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.609.5000.30

HSK-M

Staat: 31.10.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SZ 1.609.5000.30 - HSK-M

Standaard kabelwartels van messing



Functies

Bestelnr.	SZ 1.609.5000.30
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing
Materiaal	Messing Dichtring: NBR Kleminzetstuk van polyamide
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	57 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja

© Rittal 2026

Functies

Met contramoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	15 mm
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M M50x1,5 lang schroefdraad, voor kabel 32-38 mm, messing vernikkelt, met O-ring

© Rittal 2026