

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.612.0700.15 HSK-INOX-Ex

Staat: 18.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.612.0700.15 - HSK-INOX-Ex

Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen

## Functies

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                     | SZ 1.612.0700.15                                                              |
| Uitvoering                    | recht                                                                         |
| Product omschrijving          | Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen |
| Materiaal                     | INOX 1.4305<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR   |
| Kleur                         | Overige                                                                       |
| Sleutelwijdte                 | 14 mm                                                                         |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2,                                                                          |
| Explosiegeteste uitvoering    | Ja                                                                            |
| Buigradius (max.)             | Nee                                                                           |
| Vlakkabelkoppeling            | Nee                                                                           |
| Glasvezel versterkt           | Nee                                                                           |
| Halogeenvrij                  | Ja                                                                            |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee                                                                           |
| Deelbare koppeling/wartel     | Nee                                                                           |
| Slagvast                      | Ja                                                                            |
| Met contraoer                 | Nee                                                                           |
| Afmetingen                    | Schroefdraadlengte: 5 mm                                                      |
| Bedrijfstemperatuurbereik     | -20 °C...95 °C                                                                |
| Leveringseenheid              | 10 st.                                                                        |
| Douanetariefnummer            | 85389099                                                                      |

# Functies

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4033878431276 |
|-----|---------------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
|------------|----------|