

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.612.0900.01 HSK-INOX-Ex

Staat: 24.08.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.612.0900.01 - HSK-INOX-Ex

Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen

## Functies

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                      | SZ 1.612.0900.01                                                              |
| Uitvoering                     | recht                                                                         |
| Product omschrijving           | Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen |
| Materiaal                      | INOX 1.4305<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR   |
| Kleur                          | Overige                                                                       |
| Sleutelwijdte                  | 17 mm                                                                         |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2,                                                                          |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja                                                                            |
| Buigradius (max.)              | Nee                                                                           |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee                                                                           |
| Glasvezel versterkt            | Nee                                                                           |
| Halogeen vrij                  | Ja                                                                            |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee                                                                           |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee                                                                           |
| Slagvast                       | Ja                                                                            |
| Met contra moer                | Nee                                                                           |
| Afmetingen                     | Schroefdraadlengte: 6 mm                                                      |
| Bedrijfstemperatuurbereik      | -20 °C...95 °C                                                                |
| Leveringseenheid               | 10 st.                                                                        |
| Douanetariefnummer             | 85389099                                                                      |

# Functies

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4033878431283 |
|-----|---------------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
|------------|----------|