

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.612.2900.01**

**HSK-INOX-Ex**

Staat: 22.08.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.612.2900.01 - HSK-INOX-Ex

Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.612.2900.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen
Materiaal	INOX 1.4305 Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Overige
Sleutelwijdte	41 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeen vrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...95 °C
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	85389099

# Functies

---

EAN	4033878431467
-----	---------------

---

ECLASS 8.0	27149109
------------	----------