

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.618.2000.50 METRICA-M

Staat: 10.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.618.2000.50 - METRICA-M

METRICA kabelwartels van messing specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 1.618.2000.50 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | METRICA kabelwartels van messing specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld |
| Materiaal | Messing Dichtring: NBR/FKM Kleminzetstuk van PVDF |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar) |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosie geteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeen vrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contra moer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraad lengte: 6,5 mm |

Funcities

| | |
|---------------------------|--|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 6,5 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel Metrica-M, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 8 - 13, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |