

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.623.2016.51

## HSK-M-Flex

Staat: 29.09.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.623.2016.51 - HSK-M-Flex

Standaard kabelwartels van messing met flexibele bescherming

## Functies

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.623.2016.51                                                            |
| Uitvoering                          | recht                                                                       |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing met flexibele bescherming                |
| Materiaal                           | Messing<br><br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)                                                            |
| Kleur                               | Overige                                                                     |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                    |
| Spoed schroefdraad                  | 1,5 mm                                                                      |
| Sleutelwijdte                       | 24 mm                                                                       |
| Voor explosieveilige zone gas       | 1,2,                                                                        |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                         |
| Explosiegeteste uitvoering          | Ja                                                                          |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                         |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                                          |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                         |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                         |
| Slagvast                            | Ja                                                                          |
| Met contraoer                       | Nee                                                                         |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                                         |

# Functies

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Afmetingen                | Schroefdraadlengte: 6 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C          |
| Schroefdraadlengte        | 6 mm                     |
| Leveringseenheid          | 50 st.                   |
| Douanetariefnummer        | 85389099                 |
| EAN                       | 4033878433188            |
| ECLASS 8.0                | 27149109                 |