

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.623.2100.01

HSK-M-Flex

Staat: 05.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.623.2100.01 - HSK-M-Flex

Standaard kabelwartels van messing met flexibele bescherming

Functies

Bestelnr.	SZ 1.623.2100.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing met flexibele bescherming
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosie veilige zone gas	1,2,
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 7 mm

Funcities

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	7 mm
Leveringseenheid	20 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M-Flex, PG, PG 21, klembereik 13 - 18, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100