

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.623.2500.31

## HSK-M-Flex

Staat: 18.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.623.2500.31 - HSK-M-Flex

Standaard kabelwartels van messing met flexibele bescherming

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.623.2500.31
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing met flexibele bescherming
Materiaal	Messing  Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar) IP 69K
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee

# Functies

Afmetingen	Schroefdraadlengte: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	12 mm
Leveringseenheid	20 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M-Flex, metrisch-lang, M 25 x 1,5, klembereik 9 - 16, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100