

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.624.0900.15

HSK-M-Flex-EMC

Staat: 04.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.624.0900.15 - HSK-M-Flex-EMC

Metalen kabelwartels, toepasbaar in situaties waar EMC problemen kunnen optreden. Deze kabelwartels heeft bovendien een extra flexibele bescherming voor de kabel.

Functies

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 1.624.0900.15 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Metalen kabelwartels, toepasbaar in situaties waar EMC problemen kunnen optreden. Deze kabelwartels heeft bovendien een extra flexibele bescherming voor de kabel. |
| Materiaal | Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2, |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosie geteste uitvoering | Ja |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contra moer | Nee |

Funcities

| | |
|---------------------------|---|
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 6 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 6 mm |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-M-Flex-EMC, PG, PG 9, klembereik 2 - 6, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |