

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.628.1000.70

HSK-MZ-Ex-d

Staat: 14.09.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.628.1000.70 - HSK-MZ-Ex-d

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, voor drukvaste toepassingen, met extra trekontlasting

Functies

Bestelnr.	SZ 1.628.1000.70
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, voor drukvaste toepassingen, met extra trekontlasting
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van polyamide O-ring: FKM
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Draadmaat NPT	1"
Sleutelwijdte	40 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 19 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C...105 °C

Functies

Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878433775
ECLASS 8.0	27149109