

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.636.2500.30**

**HSK-M-EMC-D-Ex**

Staat: 04.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.636.2500.30 - HSK-M-EMC-D-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgeving, met EMC-afscherming en 360 graden contactering



## Functies

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Bestelnr.                      | SZ 1.636.2500.30   |
| Uitvoering                     | recht  |
| Product omschrijving           | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgeving, met EMC-afscherming en 360 graden contactering |
| Kleur                          | Overige  |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm   |
| Sleutelwijdte                  | 30 mm  |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2,   |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja   |
| Buigradius (max.)              | Nee  |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee  |
| Glasvezel versterkt            | Nee  |
| Halogeenvrij                   | Ja   |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee  |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee  |
| Slagvast                       | Ja   |
| Met contraoer                  | Nee  |
| Afmetingen                     | Schroefdraadlengte: 12 mm  |

# Funcities

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C  |
| Leveringseenheid          | 25 st.  |
| Douanetariefnummer        | 85389099  |
| ECLASS 8.0                | 27149109  |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-M-EMC-D-Ex, metrisch, M 25 x 1,5, klembereik 13 - 18, vernikkeld messing, EMC-D, Ex-e, temp.bereik -20 - 95 |