

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.642.1200.51 HSK-INOX-Ex

Staat: 24.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.642.1200.51 - HSK-INOX-Ex

Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen

## Functies

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                     | SZ 1.642.1200.51                                                              |
| Uitvoering                    | recht                                                                         |
| Product omschrijving          | Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen |
| Materiaal                     | INOX 1.4305<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR   |
| Kleur                         | Overige                                                                       |
| Spoed schroefdraad            | 1,5 mm                                                                        |
| Sleutelwijdte                 | 14 mm                                                                         |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2,                                                                          |
| Explosiegeteste uitvoering    | Ja                                                                            |
| Buigradius (max.)             | Nee                                                                           |
| Vlakkabelkoppeling            | Nee                                                                           |
| Glasvezel versterkt           | Nee                                                                           |
| Halogeenvrij                  | Ja                                                                            |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee                                                                           |
| Deelbare koppeling/wartel     | Nee                                                                           |
| Slagvast                      | Ja                                                                            |
| Met contraoer                 | Nee                                                                           |
| Afmetingen                    | Schroefdraadlengte: 6,5 mm                                                    |
| Bedrijfstemperatuurbereik     | -60 °C...95 °C                                                                |
| Leveringseenheid              | 10 st.                                                                        |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878436271 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |