

Faster – better – everywhere.



HSK-M-EMC-Ex

Staat: 23.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](https://www.rittal.com/be-nl))



ENCLOSURES

► POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

► SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.646.3800.70 - HSK-M-EMC-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC-afscherming

Functies

Bestelnr.	SZ 1.646.3800.70
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC-afscherming
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Draadmaat NPT	3/8"
Sleutelwijdte	17 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Nee
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 15 mm

Functies

Bedrijfstemperatuurbereik	-60 °C
Leveringseenheid	50 st.
Douanetariefnummer	85389099
EAN	4033878436783
ECLASS 8.0	27149109