

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.647.2000.50

## HSK-MZ-EMV-Ex

Staat: 17.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.647.2000.50 - HSK-MZ-EMV-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC-afscherming en extra trekcontlasting



## Functies

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Bestelnr.                      | SZ 1.647.2000.50   |
| Uitvoering                     | recht  |
| Product omschrijving           | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC-afscherming en extra trekcontlasting |
| Kleur                          | Overige  |
| Spoed schroefdraad             | 1,5 mm   |
| Sleutelwijdte                  | 24 mm  |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2,   |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja   |
| Buigradius (max.)              | Nee  |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee  |
| Glasvezel versterkt            | Nee  |
| Halogeenvrij                   | Ja   |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee  |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee  |
| Slagvast                       | Ja   |
| Met contraoer                  | Nee  |
| Afmetingen                     | Schroefdraadlengte: 6 mm   |

# Funcities

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -60 °C...95 °C   |
| Leveringseenheid          | 25 st.   |
| Douanetariefnummer        | 85389099   |
| ECLASS 8.0                | 27149109   |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-MZ-EMC-Ex, metrisch, M 20 x 1,5, klembereik 10 - 14, vernikkeld messing, EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 95 |

---