

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.660.0700.01 HSK-M-PVDF-Ex

Staat: 01.01.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.660.0700.01 - HSK-M-PVDF-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik

## Functies

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                      | SZ 1.660.0700.01                                                                                      |
| Uitvoering                     | recht                                                                                                 |
| Product omschrijving           | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik |
| Materiaal                      | Messing<br>Kleminzetstuk van PVDF<br>Dichtring: FPM<br>O-ring: NBR                                    |
| Oppervlak                      | vernikkeld (mat)                                                                                      |
| Kleur                          | Overige                                                                                               |
| Sleutelwijdte                  | 14 mm                                                                                                 |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2,                                                                                                  |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja                                                                                                    |
| Buigradius (max.)              | Nee                                                                                                   |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee                                                                                                   |
| Glasvezel versterkt            | Nee                                                                                                   |
| Halogeenvrij                   | Ja                                                                                                    |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee                                                                                                   |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee                                                                                                   |
| Slagvast                       | Ja                                                                                                    |
| Met contra moer                | Nee                                                                                                   |
| Afmetingen                     | Schroefdraadlengte: 5 mm                                                                              |
| Bedrijfstemperatuurbereik      | -20 °C...130 °C                                                                                       |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Leveringseenheid   | 50 st.        |
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878437155 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |