

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.662.0700.01 HSK-INOX-PVDF-Ex

Staat: 14.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.662.0700.01 - HSK-INOX-PVDF-Ex

Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik

## Functies

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                     | SZ 1.662.0700.01                                                                                             |
| Uitvoering                    | recht                                                                                                        |
| Product omschrijving          | Standaard kabelwartels van roestvaststaal voor explosiegevaarlijke omgevingen met verhoogd temperatuurbereik |
| Materiaal                     | INOX 1.4305<br>Kleminzetstuk van PVDF<br>Dichtring: FPM<br>O-ring: FPM                                       |
| Kleur                         | Overige                                                                                                      |
| Sleutelwijdte                 | 14 mm                                                                                                        |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2,                                                                                                         |
| Explosiegeteste uitvoering    | Ja                                                                                                           |
| Buigradius (max.)             | Nee                                                                                                          |
| Vlakkabelkoppeling            | Nee                                                                                                          |
| Glasvezel versterkt           | Nee                                                                                                          |
| Halogeenvrij                  | Ja                                                                                                           |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee                                                                                                          |
| Deelbare koppeling/wartel     | Nee                                                                                                          |
| Slagvast                      | Ja                                                                                                           |
| Met contramoer                | Nee                                                                                                          |
| Afmetingen                    | Schroefdraadlengte: 5 mm                                                                                     |
| Bedrijfstemperatuurbereik     | -20 °C...130 °C                                                                                              |
| Leveringseenheid              | 10 st.                                                                                                       |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878438145 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |