

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.666.1300.15 HSK-M-PVDF-EMV-Ex

Staat: 30.12.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.666.1300.15 - HSK-M-PVDF-EMV-Ex

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC-afscherming en verhoogd temperatuurbereik

## Functies

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                      | SZ 1.666.1300.15                                                                                                          |
| Uitvoering                     | recht                                                                                                                     |
| Product omschrijving           | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, met EMC-afscherming en verhoogd temperatuurbereik |
| Materiaal                      | Messing<br>Kleminzetstuk van PVDF<br>Dichtring: FPM<br>O-ring: FPM                                                        |
| Oppervlak                      | vernikkeld (mat)                                                                                                          |
| Kleur                          | Overige                                                                                                                   |
| Sleutelwijdte                  | 22 mm                                                                                                                     |
| Voor explosie veilige zone gas | 1,2,                                                                                                                      |
| Explosiegeteste uitvoering     | Ja                                                                                                                        |
| Buigradius (max.)              | Nee                                                                                                                       |
| Vlakkabelkoppeling             | Nee                                                                                                                       |
| Glasvezel versterkt            | Nee                                                                                                                       |
| Halogeen vrij                  | Ja                                                                                                                        |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk  | Nee                                                                                                                       |
| Deelbare koppeling/wartel      | Nee                                                                                                                       |
| Slagvast                       | Ja                                                                                                                        |
| Met contra moer                | Nee                                                                                                                       |
| Afmetingen                     | Schroefdraadlengte: 6,5 mm                                                                                                |
| Bedrijfstemperatuurbereik      | -20 °C...130 °C                                                                                                           |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Leveringseenheid   | 50 st.        |
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878438510 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |