

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.675.2000.51 HSK-INOX (1.4404)

Staat: 05.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.675.2000.51 - HSK-INOX (1.4404)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404)

Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.675.2000.51 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4404) |
| Materiaal | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Dichtring: FKM |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar) IP 69K |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 24 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosie geteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeen vrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contra moer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 6 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 6 mm |

Functies

| | |
|----------------------|--|
| Leveringseenheid | 10 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-INOx M20x1,5, voor kabel 7-12 mm, RVS 1.4404, met O-ring |
