

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.676.1100.15 HSK-INOX-PVDF (1.4404)

Staat: 23.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.676.1100.15 - HSK-INOX-PVDF (1.4404)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal met groter temperatuurbereik (1.4404)

## Functies

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.676.1100.15                                                                |
| Uitvoering                          | recht                                                                           |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van roestvaststaal met groter temperatuurbereik (1.4404) |
| Materiaal                           | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)<br>Dichtring: FKM                             |
| Kleur                               | Overige                                                                         |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                                        |
| Sleutelwijdte                       | 22 mm                                                                           |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen                                                                            |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                             |
| Explosie geteste uitvoering         | Nee                                                                             |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                             |
| Halogeen vrij                       | Ja                                                                              |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                             |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                             |
| Slagvast                            | Ja                                                                              |
| Met contra moer                     | Nee                                                                             |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                                             |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 6 mm                                                        |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -35 °C...150 °C                                                                 |
| Schroefdraadlengte                  | 6 mm                                                                            |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Leveringseenheid   | 10 st.        |
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878439814 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |