

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.690.1600.30

## HSK-MZ

Staat: 15.09.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.690.1600.30 - HSK-MZ

Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting

## Functies

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.690.1600.30                                            |
| Uitvoering                          | recht                                                       |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting |
| Materiaal                           | Messing<br>Polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR       |
| Kleur                               | Overige                                                     |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)                                              |
| Spoed schroefdraad                  | 1,5 mm                                                      |
| Sleutelwijdte                       | 19 mm                                                       |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                                        |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                         |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                         |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                         |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                          |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                         |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                         |
| Slagvast                            | Ja                                                          |
| Met contraoer                       | Nee                                                         |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                         |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 10 mm                                   |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -40 °C...100 °C                                             |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Schroefdraadlengte | 10 mm         |
| Leveringseenheid   | 50 st.        |
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878440728 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |