


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.690.3200.50**

**HSK-MZ**

Staat: 05.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.690.3200.50 - HSK-MZ

Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.690.3200.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting
Materiaal	Messing Polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 68 (10 bar)
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	40 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C

# Funcities

Schroefdraadlengte	8 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-MZ, metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 18 - 25, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100