

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.690.3600.01**

**HSK-MZ**

Staat: 05.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.690.3600.01 - HSK-MZ

Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting

## Funcities

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr.                           | SZ 1.690.3600.01  |
| Uitvoering                          | recht   |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting |
| Materiaal                           | Messing<br>Polyamide<br>Dichtring: NBR<br>O-ring: NBR       |
| Kleur                               | Overige   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)  |
| Sleutelwijdte                       | 50 mm   |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen  |
| Buigradius (max.)                   | Nee   |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee   |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee   |
| Halogeenvrij                        | Ja  |
| Glasvezel versterkt                 | Nee   |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee   |
| Slagvast                            | Ja  |
| Met contraoer                       | Nee   |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee   |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 8 mm                                    |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -40 °C...100 °C   |
| Schroefdraadlengte                  | 8 mm  |

# Functies

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Leveringseenheid     | 10 st.   |
| Douanetariefnummer   | 85389099   |
| ECLASS 8.0           | 27149109   |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-MZ, PG, PG 36, klembereik 22 - 36, vernikkeld<br>messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |

---