

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.690.4000.50

HSK-MZ

Staat: 05.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.690.4000.50 - HSK-MZ

Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 1.690.4000.50 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Standaard kabelwartels van messing met extra trekontlasting |
| Materiaal | Messing Polyamide Dichtring: NBR O-ring: NBR |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar) |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 50 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosie geteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeen vrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contra moer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraad lengte: 8 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |

Funcities

| | |
|----------------------|--|
| Schroefdraadlengte | 8 mm |
| Leveringseenheid | 10 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-MZ, metrisch, M 40 x 1,5, klembereik 22 - 32, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |