

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.692.2500.30 HSK-MZ-EMC

Staat: 23.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.692.2500.30 - HSK-MZ-EMC

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trekонтlasting.

## Functies

|                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                     | SZ 1.692.2500.30                                                                                                   |
| Uitvoering                    | recht                                                                                                              |
| Product omschrijving          | Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trekонтlasting. |
| Kleur                         | Overige                                                                                                            |
| Spoed schroefdraad            | 1,5 mm                                                                                                             |
| Sleutelwijdte                 | 30 mm                                                                                                              |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen                                                                                                               |
| Buigradius (max.)             | Nee                                                                                                                |
| Explosiegeteste uitvoering    | Nee                                                                                                                |
| Vlakkabelkoppeling            | Nee                                                                                                                |
| Halogeenvrij                  | Ja                                                                                                                 |
| Glasvezel versterkt           | Nee                                                                                                                |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee                                                                                                                |
| Slagvast                      | Ja                                                                                                                 |
| Met contramoer                | Nee                                                                                                                |
| Deelbare koppeling/wartel     | Nee                                                                                                                |
| Afmetingen                    | Schroefdraadlengte: 12 mm                                                                                          |
| Bedrijfstemperatuurbereik     | -40 °C                                                                                                             |
| Schroefdraadlengte            | 12 mm                                                                                                              |
| Leveringseenheid              | 25 st.                                                                                                             |
| Douanetariefnummer            | 85389099                                                                                                           |

# Functies

---

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4033878442128 |
|-----|---------------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
|------------|----------|