

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.692.2900.01 HSK-MZ-EMC

Staat: 04.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.692.2900.01 - HSK-MZ-EMC

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trekcontlasting.

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.692.2900.01
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trekcontlasting.
Kleur	Overige
Sleutelwijdte	40 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	8 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109

# Funcities

---

Product omschrijving

Kabelwartel HSK-MZ-EMC, PG, PG 29, klembereik 18 - 25, vernikkeld  
messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100