


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.692.6300.51 HSK-MZ-EMC

Staat: 09.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.692.6300.51 - HSK-MZ-EMC

Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trekcontlasting.

## Functies

Bestelnr.	SZ 1.692.6300.51
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trekcontlasting.
Kleur	Overige
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	64 mm
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeenvrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contraoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C
Schroefdraadlengte	10 mm
Leveringseenheid	5 st.
Douanetariefnummer	85389099

# Funcities

---

ECLASS 8.0

27149109

---

Product omschrijving

Kabelwartel HSK-MZ-EMC, metrisch, M 63 x 1,5, klembereik 29 - 35, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100