

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.695.2100.01 HSK-INOX (1.4305)

Staat: 10.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.695.2100.01 - HSK-INOX (1.4305)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4305)

## Functies

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr.                           | SZ 1.695.2100.01                                   |
| Uitvoering                          | recht  |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4305) |
| Materiaal                           | Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)<br>Dichtring: NBR |
| Kleur                               | Overige  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                           |
| Sleutelwijdte                       | 30 mm  |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen   |
| Buigradius (max.)                   | Nee  |
| Explosie geteste uitvoering         | Nee  |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee  |
| Halogeen vrij                       | Ja   |
| Glasvezel versterkt                 | Nee  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee  |
| Slagvast                            | Ja   |
| Met contra moer                     | Nee  |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee  |
| Afmetingen                          | Schroefdraad lengte: 7 mm                          |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -40 °C...100 °C                                    |
| Schroefdraad lengte                 | 7 mm   |
| Leveringseenheid                    | 10 st.   |

# Funcities

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Douanetariefnummer   | 85389099   |
| ECLASS 8.0           | 27149109   |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-INOx PG21, voor kabel 13-18 mm, RVS 1.4305, met O-ring |

---