

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.695.3600.15 HSK-INOX (1.4305)

Staat: 15.11.2025 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.695.3600.15 - HSK-INOX (1.4305)

Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4305)

## Functies

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.695.3600.15                                   |
| Uitvoering                          | recht                                              |
| Product omschrijving                | Standaard kabelwartels van roestvaststaal (1.4305) |
| Materiaal                           | Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)<br>Dichtring: NBR |
| Kleur                               | Overige                                            |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                           |
| Sleutelwijdte                       | 50 mm                                              |
| Voor explosieveilige zone gas       | Geen                                               |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                |
| Explosiegeteste uitvoering          | Nee                                                |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                |
| Halogeenvrij                        | Ja                                                 |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                |
| Slagvast                            | Ja                                                 |
| Met contraoer                       | Nee                                                |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                |
| Afmetingen                          | Schroefdraadlengte: 8 mm                           |
| Bedrijfstemperatuurbereik           | -40 °C...100 °C                                    |
| Schroefdraadlengte                  | 8 mm                                               |
| Leveringseenheid                    | 5 st.                                              |

# Functies

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Douanetariefnummer | 85389099      |
| EAN                | 4033878442999 |
| ECLASS 8.0         | 27149109      |