

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.697.1000.70

HSK-M-MULTI

Staat: 07.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.697.1000.70 - HSK-M-MULTI

Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk

Funcities

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestelnr. | SZ 1.697.1000.70 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk |
| Materiaal | Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: Elastomeer O-ring: NBR |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 65 IP 68 |
| Draadmaat NPT | 1" |
| Sleutelwijdte | 40 mm |
| Voor explosie veilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosie geteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeen vrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contra moer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraad lengte: 19 mm |

Funcities

| | |
|---------------------------|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 19 mm |
| Leveringseenheid | 25 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-M-MULTI, NPT, 1" NPT, aantal boringen 6 x 6,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |