

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.697.2003.50**

**HSK-M-MULTI**

Staat: 05.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.697.2003.50 - HSK-M-MULTI

Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk

## Funcities

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 1.697.2003.50                                                               |
| Uitvoering                          | recht                                                                          |
| Product omschrijving                | Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk                                   |
| Materiaal                           | Messing<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: Elastomeer<br>O-ring: NBR |
| Oppervlak                           | vernikkeld (mat)                                                               |
| Kleur                               | Overige                                                                        |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 65<br>IP 68                                                                 |
| Spoed schroefdraad                  | 1,5 mm                                                                         |
| Sleutelwijdte                       | 22 mm                                                                          |
| Voor explosie veilige zone gas      | Geen                                                                           |
| Buigradius (max.)                   | Nee                                                                            |
| Explosie geteste uitvoering         | Nee                                                                            |
| Vlakkabelkoppeling                  | Nee                                                                            |
| Halogeen vrij                       | Ja                                                                             |
| Glasvezel versterkt                 | Nee                                                                            |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk       | Nee                                                                            |
| Slagvast                            | Ja                                                                             |
| Met contra moer                     | Nee                                                                            |
| Deelbare koppeling/wartel           | Nee                                                                            |
| Afmetingen                          | Schroefdraad lengte: 6 mm                                                      |

# Funcities

---

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C                                                                                                                    |
| Schroefdraadlengte        | 6 mm                                                                                                                               |
| Leveringseenheid          | 50 st.                                                                                                                             |
| Douanetariefnummer        | 85389099                                                                                                                           |
| ECLASS 8.0                | 27149109                                                                                                                           |
| Product omschrijving      | Kabelwartel HSK-M-MULTI, metrisch, M 20 x 1,5, aantal boringen 2 x 5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |