

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.697.2500.50

HSK-M-MULTI

Staat: 08.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1.697.2500.50 - HSK-M-MULTI

Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk

Funcities

Bestelnr.	SZ 1.697.2500.50
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk
Materiaal	Messing Kleminzetstuk van polyamide Dichtring: Elastomeer O-ring: NBR
Oppervlak	vernikkeld (mat)
Kleur	Overige
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 65 IP 68
Spoed schroefdraad	1,5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Buigradius (max.)	Nee
Explosie geteste uitvoering	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Halogeen vrij	Ja
Glasvezel versterkt	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Slagvast	Ja
Met contra moer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Afmetingen	Schroefdraad lengte: 7 mm

Funcities

Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte	7 mm
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099
ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-M-MULTI, metrisch, M 25 x 1,5, aantal boringen 4 x 6, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100