Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 1.697.3201.50

# HSK-M-MULTI

Staat: 02.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.697.3201.50 - HSK-M-MULTI

Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 1.697.3201.50 |
| Uitvoering | recht |
| Product omschrijving | Kabelwartels van messing met multi-inzetstuk |
| Materiaal | Messing<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>Dichtring: Elastomeer<br>O-ring: NBR |
| Oppervlak | vernikkeld (mat) |
| Kleur | Overige |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 65<br>IP 68 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Sleutelwijdte | 40 mm |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Buigradius (max.) | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Halogeenvrij | Ja |
| Glasvezel versterkt | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Met contramoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Afmetingen | Schroefdraadlengte: 8 mm |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 °C...100 °C |
| Schroefdraadlengte | 8 mm |
| Leveringseenheid | 25 st. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-M-MULTI, metrisch, M 32 x 1,5, aantal boringen 4 x 9, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100 |